


Soket adaptörü

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)



1 O-Ring



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 250 AC/DC
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...85
Koruma	IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	22,8
Montaj dişi	PG 9
Malzemeler	çinko döküm
Kalıp-gövde malzemesi	çinko döküm

Aksesuarlar

Parçalar	Somun: 1 x PG9
----------	----------------

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E11067



Soket adaptörü


EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: çinko döküm



Bağlantı

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Kablo renkleri :
BN =	siyah
BU =	kahve rengi
WH =	mavi
	beyaz