


ANT411



RFID okuma/yazma kafası HF

DTRHF FNRWIDUS03



Uygulama

Uygulama	Taşıma sistemlerinde nesnelerin tespiti
Radyo onayı	ABD; Kanada; EU/RED; Avustralya; Japonya; Çin; Tayvan; Hindistan; Güney Kore; Singapur; Ukrayna
Radio onayı üzerine not	European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) listesindeki ülkeler "Yüklemeler" bölümünde bulunabilir.

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	19,2...28,8 DC; (sadece DTE10x değerlendirme (EN 60950-1' e göre) birimi ile besleme)
Akım tüketimi [mA]	< 50
Koruma sınıfı	III
Çalışma frekansı [MHz]	13,56
RFID standardı	ISO 15693

İzleme aralığı

Mesafe yazma/okuma kafası önde	[mm]	90		
Mesafe yazma/okuma kafası yanda	[mm]	25		
ID-TAG mefasesi	[mm]	20 mm bozuk para şekilli etikete göre; I-CODE SLI sadece statik uygulamalar için	:	≤ 18

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	DATA / DTE10x
--------------------	---------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...60
Depolama sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 67; IP 69K

Testler / Onaylar

Şok dayanımı	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / tekrarlayan
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / tekrarlanmayan
Titreşim dayanımı	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF [yıl]		613,74

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	83,75
-------------	-------

ANT411



RFID okuma/yazma kafası HF

DTRHF FNRWIDUS03

Gövde	Silindirik
Montaj	çıkıntılı montaj
Boyutlar [mm]	M12 x 1 / L = 70
Diş tasarımı	M12 x 1
Malzemeler	Gövde: paslanmaz çelik; Koruma kapağı: PPS

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
	etiket (tag) iletişimi	1 x LED, sarı

Aksesuarlar

Parçalar	Somun 2 x M12 x 1
----------	-------------------

Açıklamalar

Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Bağlantı

