


ANT513



RFID okuma/yazma kafası HF

DTRHF MCRWIDUS03



- 1 LED sarı
- 2 LED yeşil



Uygulama

Uygulama	Taşıma sistemlerinde nesnelerin tespiti
Radio onayı	ABD; Kanada; EU/RED; Avusturalya; Japonya; Çin; Tayvan; Hindistan; Güney Kore; Singapur; Ukrayna; Malezya; Brezilya; Meksika; Yeni Zelanda; Viyetnam
Radio onayı üzerine not	European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) listesindeki ülkeler "Yüklemeler" bölümünde bulunabilir.

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	24 DC
Akım tüketimi	[mA]	< 50
Koruma sınıfı		III
Çalışma frekansı	[MHz]	13,56
RFID standardı		ISO 15693

İzleme aralığı

Geçiş hızı	[m/s]	< 1
Mesafe yazma/okuma kafası önde	[mm]	250
Mesafe yazma/okuma kafası yanda	[mm]	300



RFID okuma/yazma kafası HF

DTRHF MCRWIDUS03

ID-TAG mefasesi	[mm]	Okuma	:	≤ 60
		statik		
		Yazma	:	≤ 60
		statik		
		referans etiketi (tag)	:	E80370

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	DATA / DTE10x
--------------------	---------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...60
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 67; IP 69K

Testler / Onaylar

Şok dayanımı	EN 60068-2-29	40 g 6 ms
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms
Titreşim dayanımı	EN 60068-2-6	20 g 10...55 Hz
MTTF	[yıl]	557

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	165,55
Gövde		dikdörtgen
Algılama yüzü		5 pozisyon seçilebilir
Montaj		gömülebilir montaj
Boyutlar	[mm]	40 x 40 x 54
Malzemeler		Gövde: PA; metal parçalar: paslanmaz çelik

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
	etiket (tag) iletişimi	1 x LED, sarı

Açıklamalar

Açıklamalar	Diğer ID-TAG ların mesafesi için kendi veri sayfalarına bakınız (E803xx)
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12, dönebilir, kilitli; kodlama: A



ANT513



RFID okuma/yazma kafası HF

DTRHF MCRWIDUS03

Bağlantı

