


ANT515



RFID okuma/yazma kafası HF

DTRHF KQRWIDUS03-



- 1 LED
2 Algılama yüzü



Uygulama

Uygulama	Taşıma sistemlerinde nesnelerin tespiti
Radyo onayı	ABD; Kanada; EU/RED; Avusturalya; Japonya; Çin; Tayvan; Hindistan; Singapur; Ukrayna; Malezya; Brezilya; Meksika; Viyetnam
Radio onayı üzerine not	European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) listesindeki ülkeler "Yüklemeler" bölümünde bulunabilir.

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	19,2...28,8 DC
Akım tüketimi [mA]	< 60
Koruma sınıfı	III
Çalışma frekansı [MHz]	13,56
RFID standardı	ISO 15693

İzleme aralığı

Mesafe yazma/okuma kafası önde	[mm]	170		
Mesafe yazma/okuma kafası yanda	[mm]	160		
ID-TAG mefasesi	[mm]	30 mm bozuk para şekilli etiket ve metale monte edilmiş anten referans alınmıştır, I- CODE SLI	:	≤ 32

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	DATA / DTE10x
--------------------	---------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...60
Depolama sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 67; IP 69K

Testler / Onaylar

Şok dayanımı	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 40 g (6 ms, sürekli)
Titreşim dayanımı	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF [yıl]		457,9

ANT515



RFID okuma/yazma kafası HF

DTRHF KQRWIDUS03-

UL onayı	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Güç kaynağı	Limited Voltage/Current
	Dosya numarası UL	E205959

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	80
Gövde		dikdörtgenel
Montaj		çıkıntılı montaj
Boyutlar	[mm]	20 x 7 x 48
Malzemeler		PBT; TPE-U; paslanmaz çelik

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
	etiket (tag) iletişimi	1 x LED, sarı

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Bağlantı

