


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-M-V-M6



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansimalı sensör

Uygulama

Yüksek ısı direnci; Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım; Çeşitli agresif kimyasallara dayanıklı

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OKF; OUF; OOF

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

40

OOF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

200

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

40

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-20...150

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

62,1

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu vida dişi

M6

Algılama ucu çapı [mm]

7

Algılama kafasının uzunluğu [mm]

45

E20489



Fiber optik cisimden yansımali sensör

FT-00-M-V-M6

Boy	[mm]	600
Minimum bükölme yarıçapı	[mm]	20
Fiber düzeni		①
Fiber malzemesi		Cam
Fiber başı malzemesi		paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Fiber kılıfı malzemesi		Metal silikon
Aksesuarlar		
Parçalar		Altıgen somunlar: 2 x M6, paslanmaz çelik
		dişli kilit rondelalar: 2
		Tırtırlı somun: 1 x M11
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet