


PWM' den analog sinyale dönüştürücü

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB



Uygulama

Dizayn

PCB modülü

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	24...30 DC
Akım tüketimi	[mA]	< 20
Ters polarite koruması		evet

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Analog çıkışların sayısı: 1
-----------------------	-----------------------------

Girişler

PWM giriş sayısı	1
PWM frekans girişler	[Hz] 122; (24 V DC PWM sinyal)

Çıkışlar

Analog çıkışların sayısı	1
Analog voltaj çıkışı	[V] 0...5

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C] -40...85
-------------------	---------------

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g] 37
Boyutlar	[mm] 49 x 30 x 15

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

vidalı klemens: 2,5 mm²

Giriş

kırmızı	+24 V DC
siyah	PWM IN
mavi	GND

Çıkış

siyah	0-5 V
mavi	GND



PWM' den analog sinyale dönüştürücü

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB

şemalar ve grafikler

