


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-00-M-V-R3/1M



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

Uygulama

Yüksek ısı direnci; Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım; Çeşitli agresif kimyasallara dayanıklı

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

1030

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

120

OOF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

400

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

120

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-20...150

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

128,5

Algılama ucu çeşidi

dirsek

Algılama ucu çapı

[mm]

3

E20500



Fiber optik karşılıklı sensör

FE-00-M-V-R3/1M

Algılama kafasının uzunluğu [mm]	10
Boy [mm]	1000
Minimum bükülme yarıçapı [mm]	20
Fiber düzeni	●
Fiber malzemesi	Cam
Fiber başı malzemesi	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Fiber kılıfı malzemesi	Metal silikon

Aksesuarlar	
Parçalar	E20103
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet