


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-MPV-M6



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansimalı sensör

Uygulama

Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım; Çeşitli agresif kimyasallara dayanıklı

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

300

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

20

OOF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

220

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

20

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-20...80

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

58,5

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu vida dişi

M6

E20511



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-MPV-M6

Algılama ucu çapı	[mm]	7
Algılama kafasının uzunluğu	[mm]	45
Boy	[mm]	600
Minimum bükülme yarıçapı	[mm]	20
Fiber düzeni		⊙
Fiber malzemesi		PMMA
Fiber başı malzemesi		paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Fiber kılıfı malzemesi		Metal silikon

Aksesuarlar

Parçalar	Altıgen somunlar: 2 x M6, paslanmaz çelik
	dişli kilit rondelalar: 2
	Tırtırlı somun: 1 x M11

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------