



Eğrilik izleme için değerlendirme birimleri

C230/230VAC

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Gövde	DIN raya montaj için gövde
Boyutlar [mm]	75 x 100 x 110

Uygulama

Uygulama	Kovalı elevatörlerin her iki ucuna takılan 2 şer adet sensör ile yanıl bant kaymasına ilişkin kemer izleme; Kovalı konveyörlerde kayışın yıpranmasını ve sonradan gelecek hasarları engellemek için çarpılma izleme
----------	---

Elektriksel özellikleri

Nominal gerilim AC [V]	< 230
Nominal gerilim DC [V]	24
Nominal gerilim toleransı [%]	10
Nominal gerilim toleransı 2 [%]	10
Nominal frekans AC [Hz]	47...63
Yardımcı sensör beslemesi DC [V]	24

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Röle çıkışlarının sayısı: 2
-----------------------	-----------------------------

Çıkışlar

Röle çıkışlarının sayısı	2
Kontak akımı	6 A / 1000 VA / 250 V AC

Yazılım / Programlama

Anahtarlama noktasının ayarlanması	Potansiyometre
------------------------------------	----------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	0...50
Koruma	IP 40
Koruma sınıfları	IP 20



Eğrilik izleme için değerlendirme birimleri

C230/230VAC

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	624
Gövde		DIN raya montaj için gövde
Boyutlar	[mm]	75 x 100 x 110
Malzemeler		Plastik

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	2 x LED, kırmızı
	Giriş palsleri	4 x LED, yeşil
	Hata	4 x LED, kırmızı

Elektriksel bağlantı

klemens: ...2.5 mm²

Bağlantı

