


Fiber optik cisimden yansımali sensör

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/2M



Uygulama

Fonksiyon prensibi	Cisimden yansımali sensör
Uygulama	Küçük eğilme yarıçapı

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi	OB50; OBF; OCF; OO50
---	----------------------

OB50

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	20
------------------------------------	----

OBF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	25
------------------------------------	----

OCF (High Power)

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	200
------------------------------------	-----

OO50

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	60
------------------------------------	----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...70
------------------------	----------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	33
Algılama ucu çeşidi	düz
Algılama ucu vida dişi	M4

E20639



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/2M

Boy	[mm]	2000
Minimum bükülme yarıçapı	[mm]	10
Fiber düzeni		⦿
Çekirdek çapı	[mm]	2 x 0,5
Fiber malzemesi		PMMA
Fiber başı malzemesi		Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi		PE

Aksesuarlar	
Parçalar	Altıgen somunlar: 2 x M4 dişli kilit rondelalar: 2
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Fiber optik için kesici:, E20600

Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet