


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-11-EPA-M6/F2X16X0,265/2M



Uygulama

Fonksiyon prensibi	Cisimden yansimalı sensör
Uygulama	Küçük eğilme yarıçapı

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi	OB50; OBF; OCF; OO50
---	----------------------

OB50

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	60
------------------------------------	----

OBF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	70
------------------------------------	----

OCF (High Power)

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	550
------------------------------------	-----

OO50

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	300
------------------------------------	-----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...70
------------------------	----------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	49,5
Algılama ucu çeşidi	düz
Algılama ucu vida dişi	M6

E20648



Fiber optik cisimden yansımali sensör

FT-11-EPA-M6/F2X16X0,265/2M

Algılama kafasının uzunluğu [mm]	35
Boy [mm]	2000
Minimum bükülme yarıçapı [mm]	9
Fiber düzeni	●
Çekirdek çapı [mm]	2 x 16 x 0,25
Fiber malzemesi	PMMA
Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	PE

Aksesuarlar	
Parçalar	Altıgen somunlar: 2 x M6, paslanmaz çelik dişli kilit rondelalar: 2
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Fiber optik için kesici:, E20600

Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet