



Dönme hızı izleme için değerlendirme birimleri

D100/230VAC/3-CHANNEL

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Gövde	DIN raya montaj için gövde
Boyutlar [mm]	75 x 100 x 110

Uygulama

Uygulama	işletmedeki minimum dönüş hızına ulaşacak şekilde pals dizilerinin değerlendirilmesi; santrifüj; karıştırıcılar
----------	---

Elektriksel özellikleri

Nominal gerilim AC [V]	< 230
Nominal gerilim DC [V]	24
Nominal gerilim toleransı [%]	10
Nominal gerilim toleransı 2 [%]	10
Nominal frekans AC [Hz]	50...60
Yardımcı sensör beslemesi DC [V]	24

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Röle çıkışlarının sayısı: 3
-----------------------	-----------------------------

Çıkışlar

Röle çıkışlarının sayısı	3
Kontak akımı	4 A / 250 V AC (30 V DC)

Ölçüm / ayar aralığı

Ayar aralığı [Imp/min]	50...500
------------------------	----------

Doğruluk / sapma

Histerezis [Sr nin % si]	< 5
Tekrarlanabilirlik [Sr nin % si]	< 5

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	0...55
------------------------	--------



Dönme hızı izleme için değerlendirme birimleri

D100/230VAC/3-CHANNEL

Koruma	IP 40	
Koruma sınıfları	IP 20	
Mekanik özellikleri		
Gövde	DIN raya montaj için gövde	
Boyutlar	[mm]	75 x 100 x 110
Malzemeler	Plastik	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, yeşil
	Çalışma	1 x LED, yeşil
Açıklamalar		
Açıklamalar	*) özel tasarım	
Elektriksel bağlantı		
klemens: ...2.5 mm²		
Bağlantı		