


Fiber optik cisimden yansımali sensör

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M



1 bükülme

Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansımali sensör

Uygulama

Endüstriyel ortamlarda kullanım için

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

15

OBF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

25

OCF (High Power)

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

220

OO50

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

60

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-40...70

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

34,5

Algılama ucu çeşidi

bükülme

Boy

[mm]

2000

Minimum bükülme yarıçapı

[mm]

16

Fiber düzeni



Çekirdek çapı

[mm]

2 x 0,5

Malzemeler

Dişli gövde: Pirinç beyaz bronz kaplamalı

Fiber malzemesi

PMMA

Fiber başı malzemesi

paslanmaz çelik (1.4301 / 304)

Fiber kılıfı malzemesi

PE

Aksesuarlar

Parçalar

Altıgen somunlar: 2 x M4

dişli kilit rondelalar: 2

Tırtırlı somun: 1 x M11

E20748



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M

Aksesuarlar (Opsiyonel)	Fiber optik için kesici:, E20600
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet