


Fiber optik cisimden yansımali sensör

FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M



1 bükülme

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Cisimden yansımali sensör
Uygulama	Endüstriyel ortamlarda kullanım için

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi	OB50; OBF; OCF; OO50
---	----------------------

OB50

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	70
------------------------------------	----

OBF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	100
------------------------------------	-----

OCF (High Power)

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	560
------------------------------------	-----

OO50

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	300
------------------------------------	-----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...70
------------------------	----------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	49,5
Algılama ucu çeşidi	bükülme
Boy [mm]	2000
Minimum bükülme yarıçapı [mm]	27
Fiber düzeni	⊙
Çekirdek çapı [mm]	2 x 1
Malzemeler	Dişli gövde: Pirinç beyaz bronz kaplamalı
Fiber malzemesi	PMMA
Fiber başı malzemesi	paslanmaz çelik (1.4301 / 304)
Fiber kılıfı malzemesi	PE

Aksesuarlar

Parçalar	Altıgen somunlar: 2 x M6, paslanmaz çelik
	dişli kilit rondelalar: 2
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Fiber optik için kesici: E20600

E20749



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet