


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M



1 Cam lens

Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

Uygulama

Endüstriyel ortamlarda kullanım için

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

400

OBF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

900

OCF (High Power)

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

4000

OO50

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

1600

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-40...70

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

47,5

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu vida dişi

M4

E20753



Fiber optik karşılıklı sensör

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M

Boy	[mm]	2000
Minimum bükülme yarıçapı	[mm]	30
Fiber düzeni		●
Çekirdek çapı	[mm]	1
Fiber malzemesi		PMMA
Fiber başı malzemesi		Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi		PE

Aksesuarlar

Parçalar	Altıgen somunlar: 4 x M4 dişli kilit rondelalar: 4
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Fiber optik için kesici:, E20600

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------