



Dönme hızı izleme için değerlendirme birimleri

D100/230VAC/4-20mA

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

No scale drawing available



Ürün özellikleri

Gövde	DIN raya montaj için gövde
-------	----------------------------

Uygulama

Uygulama	aşırı hız ve düşük hızlara göre pals dizilerinin değerlendirilmesi; dönüş hızının izlenmesi
----------	---

Elektriksel özellikleri

Nominal gerilim AC	[V]	< 230
Nominal gerilim DC	[V]	24
Nominal gerilim toleransı	[%]	10
Nominal gerilim toleransı 2	[%]	10
Nominal frekans AC	[Hz]	50...60
Yardımcı sensör beslemesi	[V]	24; (≤ 30 mA)
DC		

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Analog çıkışların sayısı: 1; Röle çıkışlarının sayısı: 1
-----------------------	--

Çıkışlar

Röle çıkışlarının sayısı	1
Kontak akımı	8 A / 1250 VA / 250 V AC
Analog çıkışların sayısı	1
Analog akım çıkışı [mA]	0...20
Maks. Yük [Ω]	500

Ölçüm / ayar aralığı

Ayar aralığı	[Imp/min]	5...50
--------------	-----------	--------



Dönme hızı izleme için değerlendirme birimleri

D100/230VAC/4-20mA

Doğruluk / sapma		
Histerezis	[Sr nin % si]	5...100
Tekrarlanabilirlik	[Sr nin % si]	1
Tepki süresi		
Başlangıç gecikmesi	[s]	0,5...15
Yazılım / Programlama		
Anahtarlama noktasının ayarlanması	İnce ayar çalışma aralığı içinde potansiyometre ile	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...70
Koruma		IP 40
Koruma sınıfları		IP 20
Mekanik özellikleri		
Gövde	DIN raya montaj için gövde	
Malzemeler	Plastik	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	LED, kırmızı
Elektriksel bağlantı		
Bağlantı		