



Dönme hızı izleme için değerlendirme birimleri

D100/230VAC/EXT.POT.

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

No scale drawing available

Ürün özellikleri

Gövde	DIN raya montaj için gövde
-------	----------------------------

Uygulama

Uygulama	aşırı hız ve düşük hızlara göre pals dizilerinin değerlendirilmesi; dönüş hızının izlenmesi
----------	---

Elektriksel özellikleri

Nominal gerilim AC	[V]	< 230
Nominal gerilim DC	[V]	24
Nominal gerilim toleransı	[%]	10
Nominal gerilim toleransı 2	[%]	10
Nominal frekans AC	[Hz]	50...60
Yardımcı sensör beslemesi DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Röle çıkışlarının sayısı: 1
-----------------------	-----------------------------

Çıkışlar

Röle çıkışlarının sayısı	1
Kontak akımı	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Ölçüm / ayar aralığı

Ayar aralığı	[Imp/min]	5...5000
--------------	-----------	----------

Doğruluk / sapma

Histerezis	[Sr nin % si]	5...100
Tekrarlanabilirlik	[Sr nin % si]	< 5

Tepki süresi

Başlangıç gecikmesi	[s]	0,5...15
---------------------	-----	----------



Dönme hızı izleme için değerlendirme birimleri

D100/230VAC/EXT.POT.

Yazılım / Programlama		
Anahtarlama noktasının ayarlanması	İnce ayar çalışma aralığı içinde potansiyometre ile	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...70
Koruma		IP 40
Koruma sınıfları		IP 20
Mekanik özellikleri		
Gövde	DIN raya montaj için gövde	
Malzemeler	Plastik	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	LED, kırmızı
Açıklamalar		
Açıklamalar	*) özel tasarım	
Elektriksel bağlantı		
Bağlantı		