


## Fiber optik cisimden yansımali sensör için algılama ucu

FT-11-EPA-M8x40/F2x1



### Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansımali sensör

### İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OB50; OBF; OO50

#### OB50

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

55

#### OBF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

110

#### OO50

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

235

### Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-40...70

### Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

16,2

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu vida dişi

M8

Boy

[mm]

yapılandırılabilir

Fiber düzeni



Çekirdek çapı

[mm]

2 x 1,5

# E20765



## Fiber optik cisimden yansimalı sensör için algılama ucu

FT-11-EPA-M8x40/F2x1

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Malzemeler           | Gövde: Pirinç beyaz bronz kaplamalı       |
| Fiber malzemesi      | PMMA                                      |
| Fiber başı malzemesi | Alüminyum                                 |
| Aksesuarlar          |                                           |
| Parçalar             | Altıgen somunlar: 2 x M8<br>Rondelalar: 2 |
| Açıklamalar          |                                           |
| Paket miktarı        | 1 adet                                    |