


Fiber optik karşılıklı sensör için algılama ucu

FE-11-EPA-M5x30/F1x1



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

Uygulama

Küçük eğilme yarıçapı

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OB50; OBF; OO50

OB50

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

175

OBF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

370

OO50

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

700

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-40...70

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]

8,2

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu vida dişi

M5

Boy [mm]

yapılandırılabilir

Fiber düzeni



E20767



Fiber optik karşılıklı sensör için algılama ucu

FE-11-EPA-M5x30/F1x1

Malzemeler	Gövde: Pirinç beyaz bronz kaplamalı
Fiber malzemesi	PMMA
Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Aksesuarlar	
Parçalar	Altıgen somunlar: 4 x M5 Rondelalar: 4
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet