


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-50-V-V-R5



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OBF; ODF; OMF

OBF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

1000

ODF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

4

OMF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

800

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-58...315

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]

196

Algılama ucu çeşidi

dİRsek

Algılama ucu çapı [mm]

5

Boy [mm]

900

Minimum bükölme yarıçapı [mm]

19

Fiber düzeni



E20827



Fiber optik karşılıklı sensör

FE-50-V-V-R5

Fiber malzemesi	Cam
Fiber başı malzemesi	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Fiber kılıfı malzemesi	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Aksesuarlar	
Parçalar	montaj somunu: 2 yaylı pullar: 2
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet