


Elektronik devre kesici için güç kaynağı

Fuse/Standard/24VDC/Module



- 1 Etiket
 2 direk geçmeli klemens Anahtarlama çıkışı 13/14
 3 direk geçmeli klemens 0 V
 4 direk geçmeli klemens 24 V DC



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	SELV/PELV de
Nominal gerilim DC	[V]	24
Giriş gerilimi DC	[V]	19,2...30
Koruma sınıfı		III
Ters polarite koruması		evet
Tampon belleğe alma zamanı (nominal gerilim 24 V DC)	[ms]	10
Giriş akımı (nominal gerilim 24 V DC)	[A]	40
Kapalı devre akımı	[mA]	10

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Depolama sıcaklığı	[°C]	-40...70
Koruma		IP 20; (ön taraf)
Kirlilik derecesi		2

Testler / Onaylar

EMC	EN 61000-6-3	Radyasyon girişimi
	EN 61000-6-2	Gürültü bağışıklığı

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	67
Boyutlar	[mm]	80 x 12,5 x 98

Elektriksel bağlantı

direk geçmeli klemens:

DF1100



Elektronik devre kesici için güç kaynağı

Fuse/Standard/24VDC/Module

iletişim manivela/şerit:

Bağlantı

