


## Fiber optik cisimden yansımali sensör

FT-00-P-V-E1



## Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansımali sensör

Uygulama

Endüstriyel ortamlarda kullanım için

## İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OCF; OKF; OOF; OUF

## OCF (High Power)

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

40

## OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

8

## OOF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

24

## OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

8

## Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-20...80

## Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

37,5

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu çapı

[mm]

1

# E20053



## Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-P-V-E1

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Algılama kafasının uzunluğu [mm] | 5                              |
| Boy [mm]                         | 600                            |
| Minimum bükülme yarıçapı [mm]    | 20                             |
| Fiber düzeni                     | ①                              |
| Malzemeler                       | Adaptör: PPE                   |
| Fiber malzemesi                  | Cam                            |
| Fiber başı malzemesi             | paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
| Fiber kılıfı malzemesi           | PVC                            |

### Aksesuarlar

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Parçalar | Montaj kelepçesi:, E20107 |
|----------|---------------------------|

### Açıklamalar

|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|