


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-30-A-A-M8



Uygulama

Fonksiyon prensibi	Cisimden yansimalı sensör
Uygulama	Yüksek ısı direnci; Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi	OIF
---	-----

OIF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	70
------------------------------------	----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...290
------------------------	-----------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	94,5
Algılama ucu çeşidi	düz
Algılama ucu vida dişi	M8
Boy [mm]	600
Minimum bükülme yarıçapı [mm]	30; (sabit kurulum için)
Fiber düzeni	①
Malzemeler	Adaptör: PA
Fiber malzemesi	Cam
Fiber başı malzemesi	Alüminyum

E20152



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-30-A-A-M8

Fiber kılıfı malzemesi	Alüminyum
Aksesuarlar	
Parçalar	Altıgen somunlar: 2 x M8, paslanmaz çelik
	dişli kilit rondelalar: 2
	Tırtırlı somun: 1 x M30
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet