


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-30-A-A-M6/2M



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

Uygulama

Yüksek ısı direnci; Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OIF

OIF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

240

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-40...290

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

201

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu vida dişi

M6

Boy

[mm]

2000

Minimum bükülme yarıçapı

[mm]

30; (sabit kurulum için)

Fiber düzeni



Malzemeler

Adaptör: PA

Fiber malzemesi

Cam

Fiber başı malzemesi

Alüminyum

E20219



Fiber optik karşılıklı sensör

FE-30-A-A-M6/2M

Fiber kılıfı malzemesi	Alüminyum
Aksesuarlar	
Parçalar	Altıgen somunlar: 4 x M6, paslanmaz çelik
	dişli kilit rondelalar: 4
	Tırtırlı somun: 1 x M30
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet