


## Fiber optik karşılıklı sensör

FE-30-A-A-M6/1,5M



## Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

Uygulama

Yüksek ısı direnci; Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım

## İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OIF

OIF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

270

## Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-40...290

## Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]

157,8

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu vida dişi

M6

Boy [mm]

1500

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

30; (sabit kurulum için)

Fiber düzeni



Malzemeler

Adaptör: PA

Fiber malzemesi

Cam

Fiber başı malzemesi

Alüminyum

# E20296



## Fiber optik karşılıklı sensör

FE-30-A-A-M6/1,5M

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Fiber kılıfı malzemesi       | Alüminyum                                 |
| <strong>Aksesuarlar</strong> |                                           |
| Parçalar                     | Altıgen somunlar: 4 x M6, paslanmaz çelik |
|                              | dişli kilit rondelalar: 4                 |
|                              | Tırtırlı somun: 1 x M30                   |
| <strong>Açıklamalar</strong> |                                           |
| Paket miktarı                | 1 adet                                    |