

E21101




Fiber optik karşılıklı sensör

FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E21103

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OB50; OBF; OO50

OB50

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

250

OBF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

350

OO50

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

750

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-40...60

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

0,047

Algılama ucu çeşidi

düz

E21101



Fiber optik karşılıklı sensör

FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M

Algılama ucu vida dişi	M3
Algılama kafasının uzunluğu [mm]	20
Boy [mm]	2000
Minimum bükülme yarıçapı [mm]	3
Fiber düzeni	●
Çekirdek çapı [mm]	1,2
Fiber çapı [mm]	613 x 0,06
Dış çap [mm]	2,2
Fiber malzemesi	PMMA
Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	PE

Aksesuarlar

Parçalar	Altıgen somunlar: 4 x M3 dişli kilit rondelalar: 4
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Fiber optik için kesici:, E20600

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------