


Fiber optik cisimden yansımali sensör

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M



Uygulama

Fonksiyon prensibi	Cisimden yansımali sensör
Uygulama	Küçük eğilme yarıçapı

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi	OB50; OBF; OCF; OO50
---	----------------------

OB50

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	10
------------------------------------	----

OBF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	10
------------------------------------	----

OCF (High Power)

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	160
------------------------------------	-----

OO50

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	30
------------------------------------	----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...60
------------------------	----------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	33,5
Algılama ucu çeşidi	düz
Algılama ucu vida dişi	M4

E21106



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

Algılama kafasının uzunluğu [mm]	23
Boy [mm]	2000
Minimum bükülme yarıçapı [mm]	3
Fiber düzeni	●●
Çekirdek çapı [mm]	0,5
Fiber çapı [mm]	2x 217 x 0,06
Dış çap [mm]	1
Fiber malzemesi	PMMA
Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	PE

Aksesuarlar

Parçalar	Altıgen somunlar: 2 x M4
	dişli kilit rondelalar: 2
	Tırtırlı somun: 1 x M11
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Fiber optik için kesici:, E20600

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------