


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-M-W-M6/3M



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansimalı sensör

Uygulama

Yüksek ısı direnci; Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım; Çeşitli agresif kimyasallara dayanıklı

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OCF; OKF

OCF (High Power)

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

270

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

22

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-40...150

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]

174,5

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu vida dişi

M6

Algılama kafasının uzunluğu [mm]

35

Boy [mm]

3000

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

45

Fiber düzeni



E21154



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-M-W-M6/3M

Çekirdek çapı	[mm]	1,6
Fiber çapı	[mm]	0,05
Dış çap	[mm]	5,4
Fiber malzemesi		Cam
Fiber başı malzemesi		paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)
Fiber kılıfı malzemesi		Metal silikon
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet