


Proses sensörleri için kaynak adaptörü

WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A



- 1 G1 iç diş Aseptoflex Vario
2 Sızıntı deliği
3 conta kanalı



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Uygulama

Dizayn	sızıntı delikli
Montaj	kalın duvarlar ve elverişsiz kaynak durumları için; tank duvarı ve tepesi için
Dayanma basıncı [bar]	16
Basınç değerlendirme notu	sensör - adaptör bağlantısı için

Testler / Onaylar

Basıncılı ekipman direktifi	PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları	Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	407
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4435 / 316L) ; yüzey karakteristikleri : Ra<0,4 / R
Sensör bağlantısı	G 1 iç diş Aseptoflex Vario
Proses bağlantısı	Kaynaklı adaptör Ø 85 mm
Sızdırmazlık	Conta

Aksesuarlar

Parçalar	O-Ring: 1 x 24 x 2, EPDM, E30054
Aksesuarlar (Opsiyonel)	O-Ring: 1 x 24 x 2, FKM, E30123

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------