


Proses sensörleri için kaynak adaptörü

WELDING ADAPT G1 O-RG



- 1: conta kanalı
 2: G1 iç diş
 3: O-ring için sızdırmazlık halkası oluğu 26,0 x 3,0

ACS EC 1935/2004 

Uygulama

Dayanma basıncı [bar]	150
Basınç değerlendirme notu	sensör - adaptör bağlantısı için

Testler / Onaylar

Basıncılı ekipman direktifi	PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları	Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	292,5
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) ; yüzey karakteristikleri : Ra<0,4 / Rz 4; O-Ring: FPM; O-Ring: EPDM
Sensör bağlantısı	G 1 sızdırmazlık konisi
Proses bağlantısı	Kaynaklı adaptör Ø 50 mm
Sızdırmazlık	Conta

Aksesuarlar

Parçalar	O-Ring: 26 x 3, EPDM, FDA uyumlu, E30438 O-Ring: 26 x 3, FKM, FDA uyumlu, E30437
----------	---

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------