


Proses sensörleri için kaynak adaptörü

ADAPT M12-WELDING SHOULDER ACCESSORY



1 Kenar contası

EC 1935/2004 FDA

Uygulama

Ortam sıcaklığı	[°C]	< 250
Dayanma basıncı	[bar]	50

Testler / Onaylar

Basıncılı ekipman direktifi	PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları	Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	36,2
Malzemeler		paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Sıkıştırma torku	[Nm]	5...20
Sensör bağlantısı		M12 x 1,5 sızdırmazlık konisi
Proses bağlantısı		Kaynaklı adaptör Ø 25 mm

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------