


IO-Link gösterge

IO-Link DISPLAY 1,44"



Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar
Uygulama	kontrol cihazından atanan serbestçe tanımlanabilir proses değerleri, metinler ve mesajlar için ekran

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	18...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 47
Min. İzolasyon direnci [MΩ]	100; (500 V DC)
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet

Yazılım / Programlama

Parametre ayar seçenekleri	ekran, gösterim (çizim, metin, QR kod)
----------------------------	--

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	IO-Link
Aktarım türü	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu	1.1
SDCI standart	IEC 61131-9
Profil	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO-Mod	hayır
Gerekli ana bağlantı noktası türü	A
İşlem verileri ikilik sistem (binary)	6
Min. işlem döngü süresi [ms]	8,4



IO-Link gösterge

IO-Link DISPLAY 1,44"

Desteklenen DeviceIDler	Çalışma şekli	DeviceID
	default	681
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...60
Depolama sıcaklığı	[°C]	-20...80
Koruma		IP 65; IP 67
Testler / Onaylar		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Şok dayanımı	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
Titreşim dayanımı	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...50 Hz)
MTTF	[yıl]	5,63
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	174
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM; PA 6,6-GF30	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge		renkli gösterge 1,44", 128 x 128 piksel
		2 x LED, sarı
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
Soketli: 1 x M12; Kontaklar: altın kaplamalı		