
E43406

IO-Link veri dağıtıcı

IO-LINK DATA SPLITTER PNP



1 : LED

Ürün özellikleri		
Giriş ve çıkış sayısı		Dijital çıktıların sayısı: 1
Uygulama		
Sistem		Altın kaplamalı kontaklar
Uygulama		var olan IO-Link sistemlerinin iyileştirilmesi için; IO-Link özelliği olmayan sistemler için
Elektriksel özellikleri		
Çalışma gerilimi	[V]	18...30 DC; (master tarafında; Kontrol cihazı / sistem üzerinde: 20...30 DC)
Nominal gerilim DC	[V]	24
Akım tüketimi	[mA]	< 17; (iki yan)
Koruma sınıfı		III
Ters polarite koruması		evet; (master tarafında)
Açılışta gecikme süresi	[s]	< 2; (haberleşme için ; tepki süresi anahtarlama sinyali: IO-Link özellikli proses çevrim zamanı eklenmiş cevap süresi cihazı)
Girişler / Çıkışlar		
Toplam giriş ve çıkış sayısı		1; (Kontrol cihazı / sistem üzerinde)
Giriş ve çıkış sayısı		Dijital çıktıların sayısı: 1
Çıkışlar		
Çıkış sinyali		anahtarlama sinyali; IO-Link
Elektriksel yapı		PNP
Dijital çıktıların sayısı		1

E43406

IO-Link veri dağıtıcı

IO-LINK DATA SPLITTER PNP

Çıkış fonksiyonu		Normalde açık / kapalı	
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC	[V]	2,5	
Yük akımı (Sürekli) DC	[mA]	200	
Kısa devre korumasının cinsi		çıkış tarama	
Kısa devre koruması		evet	
Aşırı yük koruması		evet	
Arabirimler			
Haberleşme arayüzü		IO-Link	
Desteklenen DeviceIDler		**Çalışma şekli**	**DeviceID**
		default	1107
IO-Link Device			
Arayüzlerle ilgili not		bağlantı IO-Link-Master	
Unterstützte Masterportklasse		A	
Aktarım türü		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revizyonu		1.1	
SDCI standart		IEC 61131-9	
Profil		Identification and Diagnosis (0x4000)	
SIO-Mod		evet	
Min. işlem döngü süresi	[ms]	4,2	
IO-Link Master			
Arayüzlerle ilgili not		bağlantı IO-Link cihazlar	
Unterstützte Masterportklasse		A / B	
Aktarım türü		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link Revizyonu		1.0; 1.1	
SDCI standart		IEC 61131-9	
Çalışma Koşulları			
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60	
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...70	
Koruma		IP 67	
Testler / Onaylar			
EMC		DIN EN 61000-6-2	
		DIN EN 61000-6-4	plastik veya açık metal tanklarda
Şok dayanımı		DIN EN 60068-2-27	15 g (6 ms)
Titreşim dayanımı		DIN EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
MTTF	[yıl]	307	
UL onayı		Dosya numarası UL	E205959
Mekanik özellikleri			
Ağırlık	[g]	90	
Malzemeler		paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); pirinç (2.0401); PBT; PA; Conta: FKM;	

E43406

IO-Link veri dağıtıcı

IO-LINK DATA SPLITTER PNP

Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama çıkışı	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
	IO-Link	1 x LED, sarı

Aksesuarlar	
Aksesuar gereklidir	Y-bağlantı kablosu 1, EVC843

Açıklamalar	
Açıklamalar	Maksimum kablo boyu bilgileri için lütfen kullanma talimatlarına bakınız.
	Teknik veri sayfasındaki ve kullanma talimatlarındaki fonksiyonları sağlayabilmek için alttaki konunun kullanımı kaçınılmazdır: EVC843
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı



1	L+
2	NC
3	L-
4	C: IO-Link

Elektriksel bağlantı - soket

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı



1	L+
2	C/Q: IO-Link Master
3	L-
4	OUT1: anahtarlama çıkışı veya IO-Link
5	NC

E43406

IO-Link veri dağıtıcı

IO-LINK DATA SPLITTER PNP

Elektriksel bağlantı

Bağlantı

