


E61442



Enkoderler için ipli mekanizmalar

DRAW WIRE 5000



1 iç çapı 20,2 mm Ø

Ürün özellikleri

Mil tasarımı	yarı mil
Mil çapı [mm]	6

Uygulama

Dizayn	58 mm senkron flanş ve 6 mm milli enkoderler için
--------	---

Doğruluk / sapma

Doğruluk	± 0,02 % FSO
Tekrarlanabilirlik	± 0,002 % FSO

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...80
Depolama sıcaklığı [°C]	-40...80
Depo nemi [%]	5...95; (yoğuşmasız)

Testler / Onaylar

Şok dayanımı	IEC628-2-27	50 g / 10 ms
Titreşim dayanımı	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

Enkoderler için ipli mekanizmalar


DRAW WIRE 5000

Mekanik özellikleri			
Ağırlık	[g]	1842,9	
Tepe flanş çapı	[mm]	58	
Malzemeler		Gövde: Alüminyum eloksallı; tel: paslanmaz çelik poliyamid kaplamalı	
Mil tasarımı		yarı mil	
Mil çapı	[mm]	6	
Maks. ölçme uzunluğu	[mm]	5000	
Tel makarası çevresi	[mm]	315	
Tel çapı	[mm]	1	
Tel bağlantısı		20,2; (iç çapı)	
Tel özellikleri	tel yerdeğişimi maks. hızı	[m /s]	2
	maks. tel ivmesi	[g]	5
	maks. uzatma kuvveti	[N]	16
	min. geri çekilme gücü	[N]	4
Sabitleme parçası		Senkro flanş	

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Şemalar ve grafikler



Kurulum talimatları