




RFID etiket

ID-TAG/22X3.0/06



Uygulama

Çalışma sıcaklığı (aktif)	[°C]	-25...90
En yüksek sıcaklık (pasif)	[°C]	120

Elektriksel özellikleri

Çalışma frekansı	[MHz]	13,56
Bellek boyutu	[bit]	896
Hafıza tipi		EEPROM
Çip tipi		ICODE SLIX
Blok sayısı		28
Blok alanı	[Byte]	4
Benzersiz Kimlik Numarası (Unique Identification Number (UID))	[Byte]	8
RFID standardı		ISO 15693
Maks. okuma döngüsü		sınırsız
Maks. yazma döngüsü		100000

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...90
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...120
Koruma		IP 68

Testler / Onaylar

Şok dayanımı	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Titreşim dayanımı	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Radyo onayı		ISO 15693

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	18,65
Montaj şekli		Metal ve metal olmayan malzemelere montaj; (vida sabitleme ; bir yüzeye yapıştırarak ; Metale montaj durumunda, B yüzünü yüzeye monte edin (işaretleme: B veya nokta))
Boyutlar	[mm]	Ø 22 / L = 3
Malzemeler		PA 9T

Açıklamalar

Açıklamalar	
Paket miktarı	10 adet



RFID etiket

ID-TAG/22X3.0/06

Diğer veriler

Metal olmayan nesneye monte edildiği zaman okuma mesafesi (mm)

ANT410 / DTI410	6
ANT411 / DTI411	10
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	5
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	15
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	10
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	15
ANT513 / DTI513 / DTC510	15
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	5
ANT600 / DTI600	40

metale monte edildiği zaman okuma mesafesi (mm)

ANT410 / DTI410	6
ANT411 / DTI411	10
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	8
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	16
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	20
ANT513 / DTI513 / DTC510	25
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	10
ANT600 / DTI600	-