




RFID etiket

ID-TAG/7.5X1.0/06



Uygulama

Çalışma sıcaklığı (aktif)	[°C]	-40...85
En yüksek sıcaklık (pasif)	[°C]	85

Elektriksel özellikleri

Çalışma frekansı	[MHz]	13,56
Bellek boyutu	[bit]	896
Çip tipi		ICODE SLIX
Blok sayısı		28
Blok alanı	[Byte]	4
Benzersiz Kimlik Numarası (Unique Identification Number (UID))	[Byte]	8
RFID standardı		ISO 15693

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...85
Depolama sıcaklığı	[°C]	-40...85
Koruma		IP 68

Testler / Onaylar

Şok dayanımı	DIN IEC 68-2-27	40 g (18 ms)
Titreşim dayanımı	DIN IEC 68-2-6	10 g (10...2000 Hz)

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	2,1
Boyutlar	[mm]	Ø 7,5 / L = 1
Malzemeler		Gövde: Epoxydharz

Açıklamalar

Paket miktarı		10 adet
---------------	--	---------

E80406



RFID etiket

ID-TAG/7.5X1.0/06

Diğer veriler

Metal olmayan nesneye monte edildiği zaman okuma mesafesi (mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	10
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	20
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	25
ANT513 / DTI513 / DTC510	30
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	10
ANT600 / DTI600	-