


AS-i arayüzlü RFID okuma/yazma kafası

DTSLF MCRWASUS01



- 1 LED sarı/kırmızı
2 LED yeşil



Uygulama

Uygulama	Taşıma sistemlerinde nesnelerin tespiti
Radio onayı	ABD; Kanada; EU/RED; Avustralya; Singapur; Çin
Radio onayı üzerine not	European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) listesindeki ülkeler "Yüklemeler" bölümünde bulunabilir.

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
Akım tüketimi [mA]	< 75
Koruma sınıfı	III
Çalışma frekansı [MHz]	0,125

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
------------------	------

İzleme aralığı

Geçiş hızı [m/s]	< 0,5
Mesafe okuma/okuma kafası önde	150
Mesafe okuma/okuma kafası yanda	150



AS-i arayüzlü RFID okuma/yazma kafası

DTSLF MCRWASUS01

Mesafe okuma/okuma kafası için not	esas alınan değer,	:	
	Okuma/yazma kafası		DTA200
	Okuyucu		DTA201
Mesafe yazma/okuma kafası [mm] önde			300
Mesafe yazma/okuma kafası [mm] yanda			300
Mesafe yazma/okuma kafası için not	esas alınan değer,	:	
	Okuma/yazma kafası		DTA200
	Okuyucu		DTA201
ID-TAG mefasesi [mm]	Okuma	:	≤ 55
	statik		

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	AS-i
--------------------	------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...60
Depolama sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 67; IP 69K

Testler / Onaylar

EMC	EN 50295	1999-03
Şok dayanımı	EN 60068-2-29	40 g 6 ms
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms
Titreşim dayanımı	EN 60068-2-6	20 g 10...55 Hz
MTTF [yıl]		456

AS-i parametreleri

AS-i I/O konfigürasyonu [hex]	7
AS-i ID kod [hex]	4
AS-i sertifikası	87201

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	168,3
Gövde	dikdörtgensel
Algılama yüzü	5 pozisyon seçilebilir
Boyutlar [mm]	40 x 40 x 54
Malzemeler	PA

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma gerilimi	1 x LED, yeşil
	etiket (tag) iletişimi	1 x LED, sarı
	AS-i veri haberleşme hatası	1 x LED, kırmızı

Açıklamalar

Açıklamalar	Diğer ID-TAG ların mesafesi için kendi veri sayfalarına bakınız (E803xx)
Paket miktarı	1 adet

AS-i arayüzlü RFID okuma/yazma kafası

DTSLF MCRWASUS01

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12, dönebilir, kilitli; kodlama: A



Bağlantı

