


RFID etiket

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/05



- 1 ID-TAG
2 etiket (tag) pozisyonu belirleyici antenin ortası



Uygulama

Uygulama	Rota tespit eden taşıma bantlarında parça taşıyıcıların kodlanması
Çalışma sıcaklığı (aktif) [°C]	-25...85
En yüksek sıcaklık (pasif) [°C]	120; (test süresi: 1 x 100 h)

Elektriksel özellikleri

Çalışma frekansı [MHz]	0,125
Bellek boyutu [bit]	2048
Maks. okuma döngüsü	sınırsız
Maks. yazma döngüsü	100000

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...85
Depolama sıcaklığı [°C]	-40...90
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar

Şok dayanımı	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
Titreşim dayanımı	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	10,1
Gövde	İş parçası taşıyıcıları için Tag sabitleyici
Boyutlar [mm]	18 x 33 x 16,9
Malzemeler	PBT turuncu; PA siyah

E80346



RFID etiket

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/05

Aksesuarlar	
Parçalar	ID-TAG:, E80345
Açıklamalar	
Açıklamalar	En yüksek sıcaklık 1 x 100 h
	Depolama sıcaklığı 1 x 1000 h
	şok 3 Achsen je 1084 Schocks
	titreşim (vibrasyon) 3 Achsen je 8 h
Paket miktarı	1 adet