


DTC600



RFID okuma/yazma kafası HF

DTCHF HLRWCOUS03



- 1 LED Çalışma durumu
2 LED-gösterge
3 Montaj dişi: M4 maks. dalma derinliği: 15 mm



Uygulama

Uygulama	Taşıma sistemlerinde nesnelerin tespiti
Radyo onayı	ABD; Kanada; EU/RED; Avusturalya; Japonya; Tayvan; Hindistan; Çin; İsrail
Radio onayı üzerine not	European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) listesindeki ülkeler "Yüklemeler" bölümünde bulunabilir.

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	9...32 DC
Akım tüketimi [mA]	< 150; (24 V)
Koruma sınıfı	III
Çalışma frekansı [MHz]	13,56

İzleme aralığı

Mesafe yazma/okuma kafası önde [mm]	900
Mesafe yazma/okuma kafası yanda [mm]	1200
ID-TAG mefesi [mm]	ID-TAG E80384 e göredir. : < 190

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	CAN
Protokol	CANopen

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...60
Depolama sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar


Şok dayanımı	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / tümsek
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / tek darbe
Titreşim dayanımı	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz

DTC600



RFID okuma/yazma kafası HF

DTCHF HLRWCOUS03

Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	458,5
Boyutlar	[mm]	120 x 50 x 113
Malzemeler	PBT; PC; paslanmaz çelik	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil/kırmızı CANopen arayüz
		1 x LED-gösterge, sarı etiket (tag) iletişimi
Açıklamalar		
Açıklamalar	Diğer ID-TAG ların mesafesi için kendi veri sayfalarına bakınız (E803xx)	
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı - fiş		
Soketli: 1 x M12; kodlama: A		
		
1	kullanılmıyor	
2	U+	
3	GND	
4	CAN_H	
5	CAN_L	