




RFID etiket

ID-TAG/R20X2,5/06



Uygulama

Çalışma sıcaklığı (aktif)	[°C]	-40...85
En yüksek sıcaklık (pasif)	[°C]	90; (test süresi: 1 x 100 h)

Elektriksel özellikleri

Çalışma frekansı	[MHz]	13,56
Bellek boyutu	[bit]	2528
Hafıza tipi		EEPROM
Çip tipi		ICODE SLIX
Blok sayısı		28
Blok alanı	[Byte]	4
Benzersiz Kimlik Numarası (Unique Identification Number (UID))	[Byte]	8
RFID standardı		ISO 15693
Maks. okuma döngüsü		sınırsız
Maks. yazma döngüsü		100000

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...85
Depolama sıcaklığı	[°C]	-40...90
Koruma		IP 68

Testler / Onaylar

Radyo onayı		ISO 15693
-------------	--	-----------

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	2,9
Montaj şekli		metal olmayan malzemelere montaj; (bir yüzeye yapıştırarak)
Boyutlar	[mm]	Ø 20 / L = 3
Malzemeler		PPA

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

E80377



RFID etiket

ID-TAG/R20X2,5/06

Diğer veriler

Metal olmayan nesneye monte edildiği zaman okuma mesafesi (mm)

ANT410 / DTI410	14
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	12
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	40
ANT513 / DTI513 / DTC510	50
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	110