




RFID etiket

ID-TAG/4,35X3,6/03 - 896 bit



montaj deliği Ø 4,0 x 3,7 mm



Uygulama

Montaj	Metal ve metal olmayan malzemelere montaj
Çalışma sıcaklığı (aktif) [°C]	-40...85
En yüksek sıcaklık (pasif) [°C]	125

Elektriksel özellikleri

Çalışma frekansı [MHz]	13,56
Bellek boyutu [bit]	896
Hafıza tipi	EEPROM
Çip tipi	ICODE SLIX
Blok sayısı	28
Blok alanı [Byte]	4
Benzersiz Kimlik Numarası (Unique Identification Number (UID)) [Byte]	8
RFID standardı	ISO 15693
Maks. okuma döngüsü	sınırsız
Maks. yazma döngüsü	100000

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...85
Depolama sıcaklığı [°C]	-40...125
Koruma	IP 68

Testler / Onaylar

Radyo onayı	ISO 15693
-------------	-----------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	1,6
Montaj şekli	Metal ve metal olmayan malzemelere montaj
Boyutlar [mm]	Ø 4,35 / L = 3,6
Malzemeler	PPA GF30; epoksi reçine dolgulu

Açıklamalar

Paket miktarı	10 adet
---------------	---------

E80381



RFID etiket

ID-TAG/4,35X3,6/03 - 896 bit

Diğer veriler

Metal olmayan nesneye monte edildiği zaman okuma mesafesi (mm)

ANT410 / DTI410	4
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	2
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	5
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	10
ANT513 / DTI513 / DTC510	10
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	-
ANT600 / DTI600	-