




RFID etiket

ID-TAG/D50x3,0/0 2528 bit



Uygulama

Çalışma sıcaklığı (aktif)	[°C]	-40...85
En yüksek sıcaklık (pasif)	[°C]	90

Elektriksel özellikleri

Çalışma frekansı	[MHz]	13,56
Bellek boyutu	[bit]	1024
Hafıza tipi		EEPROM
Çip tipi		ICODE SLIX
Blok sayısı		28
Blok alanı	[Byte]	4
Benzersiz Kimlik Numarası (Unique Identification Number (UID))	[Byte]	8
RFID standardı		ISO 15693
Maks. okuma döngüsü		sınırsız
Maks. yazma döngüsü		100000

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...85
Depolama sıcaklığı	[°C]	-40...90
Koruma		IP 68; IP 69K

Testler / Onaylar

Şok dayanımı	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Titreşim dayanımı	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Radyo onayı		ISO 15693

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	11,55
Montaj şekli		metal olmayan malzemelere montaj; (vida sabitleme ; bir yüzeye yapıştırarak)
Boyutlar	[mm]	Ø 50 / L = 3
Malzemeler		PPA siyah

E80384



RFID etiket

ID-TAG/D50x3,0/0 2528 bit

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

Diğer veriler

Metal olmayan nesneye monte edildiği zaman okuma mesafesi (mm)

ANT410 / DTI410	15
ANT411 / DTI411	25
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	50
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	35
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	65
ANT513 / DTI513 / DTC510	90
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	190