




RFID etiket

ID-TAG/12X2.3/06



Uygulama

Çalışma sıcaklığı (aktif)	[°C]	-40...90
En yüksek sıcaklık (pasif)	[°C]	90

Elektriksel özellikleri

Çalışma frekansı	[MHz]	13,56
Bellek boyutu	[bit]	896
Hafıza tipi		EEPROM
Çip tipi		Vigo
Blok sayısı		32
Blok alanı	[Byte]	4
Benzersiz Kimlik Numarası (Unique Identification Number (UID))	[Byte]	8
RFID standardı		ISO 15693
Maks. okuma döngüsü		sınırsız
Maks. yazma döngüsü		100000

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...90
Depolama sıcaklığı	[°C]	-40...90
Koruma		IP 68

Testler / Onaylar

Şok dayanımı	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Titreşim dayanımı	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Radyo onayı		ISO 15693

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	5,5
Montaj şekli		Metal ve metal olmayan malzemelere montaj; (bir yüzeye yapıştırarak ; Metale montaj durumunda, gri yüzü yüzeye monte edin)
Boyutlar	[mm]	Ø 12,3 / L = 2,1
Malzemeler		PPS siyah; epoksi reçine dolgulu

Açıklamalar

Paket miktarı		10 adet
---------------	--	---------



RFID etiket

ID-TAG/12X2.3/06

Diğer veriler

Metal olmayan nesneye monte edildiği zaman okuma mesafesi (mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	15
ANT513 / DTI513 / DTC510	5
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	20
ANT600 / DTI600	-

metale monte edildiği zaman okuma mesafesi (mm)

ANT410 / DTI410	5
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	5
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	10
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	15
ANT513 / DTI513 / DTC510	10
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	-
ANT600 / DTI600	-