


DTE910



RFID değerlendirme ünitesi UHF

DTEUHFEA_ABRWEIUS04

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Radyo onayı

ABD; Kanada; Endonezya

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	24 DC
Akım tüketimi [mA]	700
Çalışma frekansı [MHz]	902...928 (FCC); (Singapur: 920...925 MHz Çalışma frekansı, haberleşme standardı Singapur' a göre ayarlanarak etkin hale gelir.)
Anten bağlantıları	4; (TNC-Ters)
RFID standardı	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
İletim gücü ERP [mW]	2000; (Singapur: ≤ 676 mW ERP İletici gücü kullanıcı tarafından manuel olarak sınırlandırılmalıdır.)
Empedans [Ω]	50

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı Dijital girişlerin sayısı: 4; Dijital çıkışların sayısı: 4

Girişler

Dijital girişlerin sayısı 4

Çıkışlar

Dijital çıkışların sayısı 4
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] 500

Yazılım / Programlama

Parametre ayar seçenekleri Yazılım



RFID değerlendirme ünitesi UHF

DTEUHFEA_ABRWEIUS04

Arabirimler		
Haberleşme arayüzü	Ethernet	
Ethernet		
Protokol	TCP/IP; IP	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...55
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...85
Koruma	IP 65	
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	3125
Gövde	dikdörtgensel	
Boyutlar	[mm]	233,5 x 270 x 68
Malzemeler	Gövde: Alüminyum; Koruma kılıfı: Plastik; TNC soket: pirinç / PTFE (Teflon); Konektör: pirinç / plastik	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	1 x LED, kırmızı/yeşil
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	

Elektriksel bağlantı - Besleme

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



1	U+
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.

Elektriksel bağlantı - Ethernet

Soketli: 1 x M12; kodlama: D




1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

RFID değerlendirme ünitesi UHF

DTEUHFEA_ABRWEIUS04

Elektriksel bağlantı - Proses bağlantısı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



1	Anahtarlama çıkışı CMN
2	Anahtarlama girişi 3 / Anahtarlama girişi 0
3	Anahtarlama girişi CMN
4	0 V
5	U+
6	Anahtarlama çıkışı 3 / Anahtarlama çıkışı 1
7	Anahtarlama çıkışı 2 / Anahtarlama çıkışı 0
8	Anahtarlama girişi 2 / Anahtarlama girişi 1