


E80394



RFID etiket

ID-TAG/174x70x17.6/04



Uygulama

Uygulama

metal tankların RFID kodlama

Elektriksel özellikleri

Çalışma frekansı	[MHz]	860...930; (Hindistan: 865...867 MHz)
Bellek boyutu	[bit]	512
Hafıza tipi		EEPROM
Çip tipi		Impinj Monza 4QT
Tag identifier (TID)	[Byte]	64
Elektronik ürün kod (EPC)		96 bit; (genişletilebilir: 128 Bits)
RFID standardı		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Maks. okuma döngüsü		sınırsız
Maks. yazma döngüsü		100000

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...85
Depolama sıcaklığı	[°C]	-40...100
Koruma		IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	129,4
Boyutlar	[mm]	70 x 174 x 17,6
Malzemeler		Gövde: polikarbonat-ABS

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

E80394



RFID etiket

ID-TAG/174x70x17.6/04

Diğer veriler

okuma mesafesi (m)

DTE80x	3
DTE90x	3,3
ANT860 / ANT960	9
ANT820 / ANT920	2