


DTE920



RFID değerlendirme ünitesi UHF

DTEUHFEEABRWEIUS04

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Radio onayı

Avusturalya

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	24 DC
Akım tüketimi [mA]	700
Çalışma frekansı [MHz]	916...927
Anten bağlantıları	4; (TNC-Ters)
RFID standardı	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
İletim gücü ERP [mW]	2000
Empedans [Ω]	50

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı

Dijital girişlerin sayısı: 4; Dijital çıkışların sayısı: 4

Girişler

Dijital girişlerin sayısı

4

Çıkışlar

Dijital çıkışların sayısı

4

Çıkış başına maks. yük akımı [mA]

500

İzleme aralığı

RSSI eşik

yazılım ile ayarlanabilir

Yazılım / Programlama

Parametre ayar seçenekleri

Yazılım



RFID değerlendirme ünitesi UHF

DTEUHFEAABRWEIUS04

Arabirimler		
Haberleşme arayüzü	Ethernet	
Ethernet		
Protokol	TCP/IP; IP	
Kullanım tipi	Parametre ayarı	
Ethernet - EtherNet/IP		
Protokol	EtherNet/IP	
Kullanım tipi	Veri iletimi	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...55
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...85
Koruma	IP 65	
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	3109
Gövde	dikdörtgensel	
Boyutlar	[mm]	233,5 x 270 x 68
Malzemeler	Gövde: Alüminyum; Koruma kılıfı: Plastik; TNC soket: piring / PTFE (Teflon); Konektör: piring / plastik	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	1 x LED, kırmızı/yeşil
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı - Besleme		
Soketli: 1 x M12; kodlama: A		
		
1	U+	
2	n.c.	
3	0 V	
4	n.c.	

RFID deęerlendirme ünitesi UHF

DTEUHFEEABRWIUS04

Elektriksel baęlantı - Ethernet


Soketli: 1 x M12



1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Elektriksel baęlantı - Proses baęlantısı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



1	Anahtarlama ıkışı CMN
2	Anahtarlama giriři 3 / Anahtarlama giriři 0
3	Anahtarlama giriři CMN
4	0 V
5	U+
6	Anahtarlama ıkışı 3 / Anahtarlama ıkışı 1
7	Anahtarlama ıkışı 2 / Anahtarlama ıkışı 0
8	Anahtarlama giriři 2 / Anahtarlama giriři 1