


Dağıtım kutusu

ZDO8H05HMSS0015H19



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC; (cULus için "supply class 2")
Koruma sınıfı	II
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A]	4
Maks. akım yükü toplamı [A]	12

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
------------------	-----



Dağıtım kutusu


ZDO8H05HMSS0015H19

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Ortam sıcaklığı (hareketli)	[°C]	-5...60
Koruma		IP 67; IP 68
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	2261
Boyutlar	[mm]	22 x 54 x 127
Malzemeler		PA
Kalıp-gövde malzemesi		PA
Port dağıtım kutusu sayısı		8
Konektör tipi		M12
Hareketli kablo kanallarına uygunluk		evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı	min. 10 x kablo çapı
	Bükülme sayısı	> 2 Mio.
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	16 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
Aksesuarlar		
Parçalar		Koruma kapakları: 2
		etiketler: 8
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 15 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm ² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (127 x Ø 0,1 mm)		
Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler		
Soketli: 8 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm		

Dağıtım kutusu

ZDO8H05HMSS0015H19

Bağlantı



	Kablo renkleri :
BK =	siyah
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
GN =	yeşil
GY =	gri
PK =	pembe
RD =	kırmızı
VT =	mor
WH =	beyaz
YE =	sarı

EBC042

Dağıtım kutusu
ZDO8H05HMSS0015H19

