


## Dağıtım kutusu

ZDO4F035MSJ0005H10



## Uygulama

Sistem Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk

## Elektriksel özellikleri

|                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Çalışma gerilimi [V]                        | 10...30 DC; (cULus için "supply class 2") |
| Koruma sınıfı                               | III                                       |
| Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A] | 2                                         |
| Maks. akım yükü toplamı [A]                 | 6                                         |

## Çıkışlar

Elektriksel yapı NPN

## Çalışma Koşulları

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Çalışma sıcaklığı [°C]           | -25...80            |
| Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | -5...60             |
| Koruma                           | IP 65; IP 67; IP 68 |

## Mekanik özellikleri

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Ağırlık [g]           | 368,5                               |
| Malzemeler            | PBT-GF20; Pirinç nikel kaplamalı    |
| Kalıp-gövde malzemesi | PBT-GF 20 / pirinç, nikel kaplamalı |



## Dağıtım kutusu

ZDO4F035MSJ0005H10

|                                      |                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Port dağıtım kutusu sayısı           | 4                                                                                                                                     |
| Konektör tipi                        | M8                                                                                                                                    |
| Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet                                                                                                                                  |
| Hareketli kablo kanallarına uygunluk | Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı<br>İlerleme hızı<br>Bükülme sayısı<br>Burulma zorlaması                                        |
|                                      | min. 10 x kablo çapı<br>Maks. 5 m/s <sup>2</sup> ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s<br>> 5 Mio.<br>± 180 °/m |

## Gösterge / Kontroller

|          |                    |                |
|----------|--------------------|----------------|
| Gösterge | Anahtarlama durumu | 4 x LED, sarı  |
|          | Çalışma            | 1 x LED, yeşil |

## Aksesuarlar

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Aksesuarlar (Opsiyonel) | DIN ray adaptörü:, E73006<br>Koruma kapağı: M8, E73005 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|

## Açıklamalar


|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|

## Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 6,4 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (21 x Ø 0,2 mm )

## Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler


Soketli: 4 x M8; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT-GF 20 / pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı



## Dağıtım kutusu

ZDO4F035MSJ0005H10

### Bağlantı



|      |                  |
|------|------------------|
| BN = | Kablo renkleri : |
| BU = | kahve rengi      |
| GN = | mavi             |
| GY = | yeşil            |
| WH = | gri              |
| YE = | beyaz            |
|      | sarı             |