


RFID okuma/yazma kafası HF

DTRHF INRWIOUS03



Uygulama

Uygulama	Taşıma sistemlerinde nesnelerin tespiti
Radio onayı	ABD; Kanada; EU/RED; Avusturalya; Japonya; Çin; Tayvan; Hindistan; Singapur
Radio onayı üzerine not	European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) listesindeki ülkeler "Yüklemeler" bölümünde bulunabilir.

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	19,2...28,8 DC
Akım tüketimi [mA]	< 50
Koruma sınıfı	III
Çalışma frekansı [MHz]	13,56
RFID standardı	ISO 15693

İzleme aralığı

Mesafe yazma/okuma kafası önde [mm]	160
Mesafe yazma/okuma kafası yanda [mm]	120
ID-TAG mefasesi [mm]	30 mm bozuk para şekilli etikete göre; I-CODE SLI : ≤ 45

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	IO-Link
Aktarım türü	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu	1.1
SDCI standart	IEC 61131-9
Profil	Smart Sensor: Device Identification
SIO-Mod	hayır
Gerekli ana bağlantı noktası türü	A
Desteklenen DeviceIDler	Çalışma şekli default
	DeviceID 967



RFID okuma/yazma kafası HF

DTRHF INRWIOUS03

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...60
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 67; IP 69K

Testler / Onaylar		
Şok dayanımı	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / tekrarlayan
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / tekrarlanmayan
Titreşim dayanımı	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
UL onayı	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Güç kaynağı	Limited Voltage/Current
	Dosya numarası UL	E205959

Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	178,5
Gövde		Silindirik
Montaj		çıkıntılı montaj
Boyutlar	[mm]	M30 x 1,5 / L = 50
Diş tasarımı		M30 x 1,5
Malzemeler		Gövde: paslanmaz çelik; Koruma kapağı: PPS


Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
	etiket (tag) iletişimi	1 x LED, sarı

Aksesuarlar	
Parçalar	Somun 2 x M30 x 1,5

Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı	
----------------------	--

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



DTI431



RFID okuma/yazma kafası HF

DTRHF INRWIOUS03

Bağlantı

