


Dağıtım kutusu

ZDO4F049MSJ0005H10



Uygulama

Sistem Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC; (cULus için "supply class 2")
Koruma sınıfı	III
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A]	2
Maks. akım yükü toplamı [A]	6

Çıkışlar

Elektriksel yapı NPN

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...80
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	-5...60
Koruma	IP 65; IP 67; IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	470,5
Boyutlar [mm]	20 x 30 x 85,5
Malzemeler	PBT-GF20; Pirinç nikel kaplamalı



Dağıtım kutusu

ZDO4F049MSJ0005H10

Kalıp-gövde malzemesi	PBT-GF 20 / pirinç, nikel kaplamalı	
Port dağıtım kutusu sayısı	4	
Konektör tipi	M8	
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet	
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı	min. 10 x kablo çapı
	İlerleme hızı	Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
	Bükülme sayısı	> 5 Mio.
	Burulma zorlaması	± 180 °/m

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	8 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Aksesuarlar

Aksesuarlar (Opsiyonel)	DIN ray adaptörü:, E73006
	Koruma kapağı: M8, E73005

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR, siyah, Ø 7,4 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler


Soketli: 4 x M8; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT-GF 20 / pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı



Dağıtım kutusu

ZDO4F049MSJ0005H10

Bağlantı



BN =	Kablo renkleri :
BU =	kahve rengi
GN =	mavi
GY =	yeşil
PK =	gri
RD =	pembe
WH =	kırmızı
YE =	beyaz
	sarı